

**Työkalunpidin, muoto B4 säteittäinen, vasen, lyhyt, Varren Ø d1: 20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319037 20
GTIN	4067263015369
Tuoteluokka	32V

Kuvaus**Malli:**

- Hiiletyskarkaistu HRC 58 ±2.
- Kaikki toiminnalliset pinnat hiottu.
- Varustettu kuularuiskutuslaitteilla.

Käyttö:

Pääasiassa ulkopuoliseen työstöön.

Standardi:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tekninen kuvaus

h_5	25 mm
b_2	30 mm
h_2	22 mm
l_1	16 mm
h_6	30 mm

l_2	30 mm
h_1	16 mm
b_1	55 mm
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 20
Varren $\varnothing d_1$	20 mm
Muoto	B
Tuotetyyppi	VDI-työkaluistukka