

**Työkalunpidin, muoto B4 säteittäinen, vasen, lyhyt, Varren Ø d1: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319037 16
GTIN	4067263015376
Tuoteluokka	32V

**Kuvaus****Malli:**

- Hiiletyskarkaistu HRC 58 ±2.
- Kaikki toiminnalliset pinnat hiottu.
- Varustettu kuularuiskutuslaitteilla.

**Käyttö:**

Pääasiassa ulkopuoliseen työstöön.

**Standardi:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Tekninen kuvaus**

Varren Ø d <sub>1</sub>	16 mm
h <sub>5</sub>	20 mm
l <sub>1</sub>	13 mm
l <sub>2</sub>	24 mm
h <sub>1</sub>	12 mm

b <sub>2</sub>	23 mm
h <sub>2</sub>	17 mm
h <sub>6</sub>	30 mm
b <sub>1</sub>	42 mm
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 16
Muoto	B
Tuotetyyppi	VDI-työkaluistukka