

Garant

GARANT Master eco VDI -työkalunpidin muoto B5 säteittäinen, oikea, pitkä, Varren Ø d1: 40mm

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	319046 40
GTIN	4067263237761
Tuoteluokka	31V

Kuvaus**Malli:**

- Hiiletyskarkaistu HRC 58 ±2.
- Kaikki toiminnalliset pinnat hiottu.
- Varustettu kuularuiskutuslaitteilla.

GARANT eco – Käytettäväksi tavallisten kääntöteränpidinten kanssa, GARANT eco –järjestelmän pistosorvauspuiden nro 273830 – 273891 ja GARANT eco –peruspuiden kanssa pistoon, nro 273651.

Käyttö:

Pääasiassa ulkopuoliseen työstöön.

Standardi:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tekninen kuvaus

Värikoodi VDI-varrelle	VDI 40
l_2	44 mm
h_1	25 mm

b_2	75,5 mm
h_6	48 mm
Varren $\varnothing d_1$	40 mm
l_1	22 mm
h_5	38,5 mm
b_1	118 mm
Muoto	B
Tuotetyyppi	VDI-työkaluistukka