

Garant

**GARANT Master eco VDI -työkalunpidin muoto B5 säteittäinen, oikea, pitkä,
Varren Ø d1: 30mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	319046 30
GTIN	4067263237754
Tuoteluokka	31V

Kuvaus**Malli:**

- Hiiletyskarkaistu HRC 58 ±2.
- Kaikki toiminnalliset pinnat hiottu.
- Varustettu kuularuiskutuslaitteilla.

GARANT eco – Käytettäväksi tavallisten kääntöteränpidinten kanssa, GARANT eco –järjestelmän pistosorvauspuiden nro 273830 – 273891 ja GARANT eco –peruspuiden kanssa pistoon, nro 273651.

Käyttö:

Pääasiassa ulkopuoliseen työstöön.

Standardi:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tekninen kuvaus

Värikoodi VDI-varrelle	VDI 30
h ₅	36 mm
l ₁	22 mm

l_2	40 mm
b_2	65 mm
b_1	100 mm
Varren $\varnothing d_1$	30 mm
h_1	20 mm
h_6	38 mm
Muoto	B
Tuotetyyppi	VDI-työkaluistukka