

Garant**GARANT Master Eco VDI-työkalunpidin muoto B4 säteittäinen, vasen, lyhyt,
Varren Ø d1: 25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319036 25
GTIN	4067263237716
Tuoteluokka	31V

Kuvaus**Malli:**

- Hiiletyskarkaistu HRC 58 ±2.
- Kaikki toiminnalliset pinnat hiottu.
- Varustettu kuularuiskutuslaitteilla.

Käyttö:

Pääasiassa ulkopuoliseen työstöön.

Standardi:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tekninen kuvaus

h_1	16 mm
h_6	30 mm
l_1	16 mm
b_1	55 mm
b_2	30 mm
l_2	30 mm

Värikoodi VDI-varrelle	VDI 25
Varren $\varnothing d_1$	25 mm
h_5	27 mm
Muoto	B
Tuotetyyppi	VDI-työkaluistukka