

Garant**GARANT Master Eco VDI-työkalunpidin muoto B6 säteittäinen, vasen, pitkä,
Varren Ø d1: 40mm**

Tilaustiedot

Tilausnumero	319056 40
GTIN	4067263237785
Tuoteluokka	31V

Kuvaus

Malli:

- Hiiletyskarkaistu HRC 58 ±2.
- Kaikki toiminnalliset pinnat hiottu.
- Varustettu kuularuiskutuslaitteilla.

GARANT eco – käytettäväksi tavallisten kääntöteränpidinten kanssa, **GARANT eco** -järjestelmän pistosorvauspidinten nro 273830 – 273891 ja pistoon tarkoitettujen **GARANT eco** -peruspidinten kanssa, nro 273651.

Käyttö:

Pääasiassa ulkopuoliseen työstöön.

Standardi:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tekninen kuvaus

Värikoodi VDI-varrelle	VDI 40
b ₂	75,5 mm
b ₁	118 mm

Varren $\varnothing d_1$	40 mm
l_1	22 mm
h_6	48 mm
l_2	44 mm
h_5	38,5 mm
h_1	25 mm
Muoto	B
Tuotetyyppi	VDI-työkaluistukka