

**Garant**

**GARANT Master eco VDI -työkalunpidin muoto C1 aksiaalinen, oikea, Varren  
Ø d1: 50mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	319106 50
GTIN	4067263237976
Tuoteluokka	31V

**Kuvaus****Malli:**

- Hiiletyskarkaistu HRC 58 ±2.
- Kaikki toiminnalliset pinnat hiottu.
- Varustettu kuularuiskutuslaitteilla.

**GARANT eco – Käytettäväksi tavallisten kääntöteränpidinten kanssa, GARANT eco –järjestelmän pistosorvauspidinten nro 273830 – 273891 ja GARANT eco –peruspidinten kanssa pistoon, nro 273651.**

**Käyttö:**

Tasopistämiseen.

**Standardi:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Tekninen kuvaus**

h <sub>2</sub>	41 mm
l <sub>1</sub>	100 mm
h <sub>5</sub>	50 mm
b <sub>1</sub>	100 mm

$h_1$	25 mm
$b_2$	50 mm
Varren leveys $b_3$	26 mm
$h_6$	60 mm
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 50
Varren $\varnothing d_1$	50 mm
Muoto	C
Tuotetyyppi	VDI-työkaluistukka