

Garant**GARANT Master Eco VDI-työkalunpidin muoto B6 säteittäinen, vasen, pitkä,
Varren Ø d1: 30mm**

Tilaustiedot

Tilausnumero	319056 30
GTIN	4067263237778
Tuoteluokka	31V

Kuvaus

Malli:

- Hiiletyskarkaistu HRC 58 ±2.
- Kaikki toiminnalliset pinnat hiottu.
- Varustettu kuularuiskutuslaitteilla.

GARANT eco – käytettäväksi tavallisten kääntöteränpidinten kanssa, **GARANT eco** -järjestelmän pistosorvauspidinten nro 273830 – 273891 ja pistoon tarkoitettujen **GARANT eco** -peruspidinten kanssa, nro 273651.

Käyttö:

Pääasiassa ulkopuoliseen työstöön.

Standardi:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tekninen kuvaus

b ₂	65 mm
h ₁	20 mm
l ₁	22 mm

Värikoodi VDI-varrelle	VDI 30
Varren $\varnothing d_1$	30 mm
h_5	36 mm
l_2	40 mm
h_6	38 mm
b_1	100 mm
Muoto	B
Tuotetyyppi	VDI-työkaluistukka