

**Garant****GARANT Master eco VDI -työkalunpidin muoto C1 aksiaalinen, oikea, Varren  
Ø d1: 25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319106 25
GTIN	4067263237945
Tuoteluokka	31V

**Kuvaus****Malli:**

- Hiiletyskarkaistu HRC 58 ±2.
- Kaikki toiminnalliset pinnat hiottu.
- Varustettu kuularuiskutuslaitteilla.

**GARANT eco – käytettäväksi tavallisten kääntöteränpidinten kanssa, GARANT eco -järjestelmän pistosorvauspidinten nro 273830 – 273891 ja pistoon tarkoitettujen GARANT eco -peruspidinten kanssa, nro 273651.**

**Käyttö:**

Tasopistämiseen.

**Standardi:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Tekninen kuvaus**

b <sub>2</sub>	33 mm
Varren leveys b <sub>3</sub>	19 mm
h <sub>6</sub>	30 mm
h <sub>1</sub>	16 mm

Värikoodi VDI-varrelle	VDI 25
Varren Ø d <sub>1</sub>	25 mm
h <sub>5</sub>	25 mm
l <sub>1</sub>	55 mm
b <sub>1</sub>	58 mm
Muoto	C
Tuotetyyppi	VDI-työkaluistukka