

Garant

**GARANT Master eco VDI -työkalunpidin muoto C1 aksiaalinen, oikea, Varren
Ø d1: 20mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	319106 20
GTIN	4067263237938
Tuoteluokka	31V

Kuvaus**Malli:**

- Hiiletyskarkaistu HRC 58 ±2.
- Kaikki toiminnalliset pinnat hiottu.
- Varustettu kuularuiskutuslaitteilla.

GARANT eco – Käytettäväksi tavallisten kääntöteränpidinten kanssa, GARANT eco –järjestelmän pistosorvauspidinten nro 273830 – 273891 ja GARANT eco –peruspidinten kanssa pistoon, nro 273651.

Käyttö:

Tasopistämiseen.

Standardi:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tekninen kuvaus

h ₆	30 mm
b ₁	52 mm
h ₁	16 mm
h ₅	25 mm

Värikoodi VDI-varrelle	VDI 20
b_2	27 mm
h_2	22 mm
Varren leveys b_3	13 mm
l_1	55 mm
Varren $\varnothing d_1$	20 mm
Muoto	C
Tuotetyyppi	VDI-työkaluistukka