

Garant**GARANT Master eco VDI -työkalunpidin muoto C1 aksiaalinen, oikea, Varren
Ø d1: 30mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319106 30
GTIN	4067263237952
Tuoteluokka	31V

Kuvaus**Malli:**

- Hiiletyskarkaistu HRC 58 ±2.
- Kaikki toiminnalliset pinnat hiottu.
- Varustettu kuularuiskutuslaitteilla.

GARANT eco – Käytettäväksi tavallisten kääntöteränpidinten kanssa, GARANT eco –järjestelmän pistosorvauspidinten nro 273830 – 273891 ja GARANT eco –peruspidinten kanssa pistoon, nro 273651.

Käyttö:

Tasopistämiseen.

Standardi:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tekninen kuvaus

Varren leveys b ₃	17 mm
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 30
Varren Ø d ₁	30 mm
l ₁	70 mm

h_5	28 mm
b_2	35 mm
h_6	38 mm
b_1	70 mm
h_1	20 mm
h_2	29 mm
Muoto	C
Tuotetyyppi	VDI-työkaluistukka