

Garant

**GARANT Master eco VDI -työkalunpidin muoto B7 säteittäinen, oikea, pitkä,
Varren Ø d1: 40mm**

**Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 319066 40 |
| GTIN | 4067263237907 |
| Tuoteluokka | 31V |

Kuvaus**Malli:**

- Hiiletyskarkaistu HRC 58 ±2.
- Kaikki toimintapinnat hiottu.
- Kuulasuihkutussuuttimin.

Käyttö:

Pääasiassa ulkopuoliseen työstöön.

Standardi:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------------|---------|
| l_2 | 44 mm |
| l_1 | 22 mm |
| Värikoodi VDI-varrelle | VDI 40 |
| h_5 | 42,5 mm |
| h_6 | 48 mm |
| b_2 | 75,5 mm |

| | |
|-------------------------|--------------------|
| h ₁ | 25 mm |
| b ₁ | 118 mm |
| Varren Ø d ₁ | 40 mm |
| Muoto | B |
| Tuotetyyppi | VDI-työkaluistukka |