

Garant**GARANT Master eco VDI -työkalunpidin muoto C3 aksiaalinen, oikea, Varren
Ø d1: 30mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319126 30
GTIN	4067263238058
Tuoteluokka	31V

Kuvaus**Malli:**

- Hiiletyskarkaistu HRC 58 ±2.
- Kaikki toiminnalliset pinnat hiottu.
- Varustettu kuularuiskutuslaitteilla.

GARANT eco – käytettäväksi tavallisten kääntöteränpidinten kanssa, GARANT eco -järjestelmän pistosorvauspidinten nro 273830 – 273891 ja pistoon tarkoitettujen GARANT eco -peruspidinten kanssa, nro 273651.

Käyttö:

Tasopistämiseen.

Standardi:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tekninen kuvaus

Varren leveys b ₃	17 mm
h ₆	38 mm
b ₁	70 mm
h ₂	29 mm

Varren $\varnothing d_1$	30 mm
h_5	28 mm
h_1	20 mm
l_1	70 mm
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 30
b_2	35 mm
Muoto	C
Tuotetyyppi	VDI-työkaluistukka