

Garant**GARANT Master Eco VDI-työkalunpidin muoto C3 aksiaalinen, oikea, Varren
Ø d1: 25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319126 25
GTIN	4067263238041
Tuoteluokka	31V

Kuvaus**Malli:**

- Hiiletyskarkaistu HRC 58 ±2.
- Kaikki toiminnalliset pinnat hiottu.
- Varustettu kuularuiskutuslaitteilla.

GARANT eco – käytettäväksi tavallisten kääntöteränpidinten kanssa, GARANT eco -järjestelmän pistosorvauspidinten nro 273830 – 273891 ja pistoon tarkoitettujen GARANT eco -peruspidinten kanssa, nro 273651.

Käyttö:

Tasopistämiseen.

Standardi:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tekninen kuvaus

h_5	25 mm
Varren leveys b_3	19 mm
h_1	16 mm
h_6	30 mm

Varren $\varnothing d_1$	25 mm
b_2	33 mm
b_1	58 mm
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 25
l_1	55 mm
Muoto	C
Tuotetyyppi	VDI-työkaluistukka