

Garant**GARANT Master eco VDI -työkalunpidin muoto C3 aksiaalinen, oikea, Varren
Ø d1: 50mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319126 50
GTIN	4067263238072
Tuoteluokka	31V

Kuvaus**Malli:**

- Hiiletyskarkaistu HRC 58 ±2.
- Kaikki toiminnalliset pinnat hiottu.
- Varustettu kuularuiskutuslaitteilla.

GARANT eco – käytettäväksi tavallisten kääntöteränpidinten kanssa, GARANT eco -järjestelmän pistosorvauspidinten nro 273830 – 273891 ja pistoon tarkoitettujen GARANT eco -peruspidinten kanssa, nro 273651.

Käyttö:

Tasopistämiseen.

Standardi:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tekninen kuvaus

Varren Ø d ₁	50 mm
b ₂	50 mm
h ₆	60 mm
h ₁	25 mm

Värikoodi VDI-varrelle	VDI 50
h_2	41 mm
h_5	50 mm
b_1	100 mm
l_1	100 mm
Varren leveys b_3	26 mm
Muoto	C
Tuotetyyppi	VDI-työkaluistukka