

Garant**GARANT Master eco VDI -työkalunpidin muoto C4 aksiaalinen, vasen, Varren
Ø d1: 40mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319136 40
GTIN	4067263238119
Tuoteluokka	31V

Kuvaus**Malli:**

- Hiiletyskarkaistu HRC 58 ±2.
- Kaikki toiminnalliset pinnat hiottu.
- Varustettu kuularuiskutuslaitteilla.

GARANT eco – Käytettäväksi tavallisten kääntöteränpidinten kanssa, GARANT eco –järjestelmän pistosorvauspidinten nro 273830 – 273891 ja GARANT eco –peruspidinten kanssa pistoon, nro 273651.

Käyttö:

Tasopistämiseen.

Standardi:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tekninen kuvaus

Varren Ø d ₁	40 mm
b ₂	42,5 mm
h ₆	48 mm
b ₁	85 mm

Varren leveys b_3	20,5 mm
h_5	32,5 mm
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 40
h_1	25 mm
h_2	34 mm
l_1	85 mm
Muoto	C
Tuotetyyppi	VDI-työkaluistukka