

Garant**GARANT Master eco VDI -työkalunpidin muoto C4 aksiaalinen, vasen, Varren Ø d1: 20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319136 20
GTIN	4067263238089
Tuoteluokka	31V

Kuvaus**Malli:**

- Hiiletyskarkaistu HRC 58 ±2.
- Kaikki toiminnalliset pinnat hiottu.
- Varustettu kuularuiskutuslaitteilla.

GARANT eco – Käytettäväksi tavallisten kääntöteränpidinten kanssa, GARANT eco –järjestelmän pistosorvauspidinten nro 273830 – 273891 ja GARANT eco –peruspidinten kanssa pistoon, nro 273651.

Käyttö:

Tasopistämiseen.

Standardi:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tekninen kuvaus

Varren Ø d ₁	20 mm
h ₂	22 mm
Varren leveys b ₃	13 mm
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 20

h_6	30 mm
b_1	52 mm
b_2	27 mm
h_1	16 mm
l_1	55 mm
h_5	25 mm
Muoto	C
Tuotetyyppi	VDI-työkaluistukka