

Garant**GARANT Master eco VDI -työkalunpidin muoto C4 aksiaalinen, vasen, Varren
Ø d1: 25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319136 25
GTIN	4067263238096
Tuoteluokka	31V

Kuvaus**Malli:**

- Hiiletyskarkaistu HRC 58 ±2.
- Kaikki toiminnalliset pinnat hiottu.
- Varustettu kuularuiskutuslaitteilla.

GARANT eco – Käytettäväksi tavallisten kääntöteränpidinten kanssa, GARANT eco –järjestelmän pistosorvauspidinten nro 273830 – 273891 ja GARANT eco –peruspidinten kanssa pistoon, nro 273651.

Käyttö:

Tasopistämiseen.

Standardi:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tekninen kuvaus

b ₁	58 mm
h ₅	25 mm
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 25
b ₂	33 mm

h_1	16 mm
Varren $\varnothing d_1$	25 mm
Varren leveys b_3	19 mm
h_6	30 mm
l_1	55 mm
Muoto	C
Tuotetyyppi	VDI-työkaluistukka