



Digitaalinen paksuusmittari, Mittausalue: 0-12,5mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	438191 0-12,5
GTIN	4031452200546
Tuoteluokka	46C

Kuvaus

Malli:

Digitaalinen paksuusmittari, jossa nostopainike (mittausvoima ei riipu käyttäjästä), kevyt runko, maalattu. Mittauspinnat on karkaistu ja hiottu. Tiedonsiirto RS 232- tai USB-liitännän kautta tiedonsiirtokaapelilla (ei sisälly toimitukseen) on mahdollista.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko CR2032.

Tekninen kuvaus

Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Ulottuma	50 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Paristotyyppi	Nappiparisto
Mittauspinnan Ø	10 mm

Mittausalue	0 - 12,5 mm
Lukema	0,001 mm
Liitäntä	USB-rajapinta
Liitäntä	RS232C-liitäntä
Pakkaus	kestävä rasia
Mittapoikkeama E MPE (mittausalue)	0,004 mm
Standardi	Tehdasnormi
Mittauspinnan rakenne	Karkaistu ja hiottu
mittaustekniikka	digitaalinen
Kalibrointi	C6
Tuotetyyppi	Paksuusmittakello

Palvelut

KalibrointiPaksuusmittakello enimmäismittausalue 200	023420 200
DAkS-kalibrointiPaksuusmittakello enimmäismittausalue 30	023430 30

Tarvikkeet

Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032
--	---------------