

## HEDI

### Jatkokaapelikela, kokomuovi, Tyyppi: 20N2



#### Tilaustiedot

Tilausnumero	081131 20N2
GTIN	4003644024858
Tuoteluokka	08B

#### Kuvaus

##### Malli:

HEDI®-kaapelikelat ovat Made in Germany -laatua ja pitkäikäisiä. Erityisesti muotoiltu kelakotelo huolehtii optimaalisesta kaapelinojauksesta. Integroitu pyörimisen pysäyttävä kytkin estää kelan tahattoman pyörimisen. Kaikissa kaapelikeloissa on lämmönsuojakytkin.

Kestävä kaapelikela, iskunkestävää muovia, **ylikuumenemissuoja. Hyväksytty jatkuvaan käyttöön ulkona ja kosteissa tiloissa.**

- **400 V CEE-tuloliitin 16 A.**
- **1x 400 V:n CEE-lähtöpistorasia 16 A, itsesulkeutuva kansi ja lämpösuojakytkin.**
- **2x 250 V vakiosuojakosketinpistorasiaa itsestään sulkeutuvilla kansilla.**
- **7 asteen kallistus lisää maavaraa ja mahdollistaa mukavan kantamisen.**
- **Irrotettava kaapelipidin ja -ohjain kaapelin optimaalista ohjausta varten.**
- **Vedenpoistourat.**
- **Helppo kiinnittää seinään.**

Kompakti ja laadukas täysmuovinen HEDI®-kaapelikela, jonka kelan halkaisija on 250 mm ja jossa on ergonomisia ja turvallisuusomaisuuksia.

##### Toiminto:

IP44: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja vierasosien  $\varnothing > 1$  mm sisään tunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

## Tekninen kuvaus

IP-suojaluokka	IP 44
Kaapeliluokka	H07RN-F
Kaapelin pituus	20 m
iskunkestävä ja roiskevesisuojattu	Kategoria 2 (K2) BGI:n mukaan
Kaapelin materiaali	Neopren-kumi
Nimellisteho avattuna	5500 (16 A) W
Kaapelin rakenne	5G2,5
Nimellisjännite	400 V
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyppi	Jatkokaapelikela