

## HEDI

Jatkokaapelikela, kokomuovi, maille F, B, PL ja CZ, Tyyppi: 20N2



### Tilaustiedot

Tilausnumero	081132 20N2
GTIN	4003644024865
Tuoteluokka	08B

### Kuvaus

#### Malli:

HEDI®-kaapelikelat ovat Made in Germany -laatua ja pitkäikäisiä. Erityisesti muotoiltu kelakotelo huolehtii optimaalisesta kaapelinojauksesta. Integroitu pyörimisen pysäyttävä kytkin estää kelan tahattoman pyörimisen. Kaikissa kaapelikeloissa on lämmönsuojakytkin.

Kestävä kaapelikela, iskunkestävää muovia, **ylikuumenemissuoja. Hyväksytty jatkuvaan käyttöön ulkona ja kosteissa tiloissa.**

- **400 V CEE-tuloliitin 16 A.**
- **1x 400 V:n CEE-lähtöpistorasia 16 A, itsesulkeutuva kansi ja lämpösuojakytkin.**
- **2x 250 V vakiosuojakosketinpistorasiaa itsestään sulkeutuvilla kansilla.**
- **7 asteen kallistus lisää maavaraa ja mahdollistaa mukavan kantamisen.**
- **Irrotettava kaapelipidin ja -ohjain kaapelin optimaalista ohjausta varten.**
- **Vedenpoistourat.**
- **Helppo kiinnittää seinään.**

Kompakti ja laadukas täysmuovinen HEDI®-kaapelikela, jonka kelan halkaisija on 250 mm ja jossa on ergonomisia ja turvallisuusomaisuuksia.

Pistorasiat **Ranskaa, Belgiaa, Puolaa ja Tšekkiä varten.**

#### Toiminto:

IP44: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja vierasosien  $\varnothing > 1$  mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

## Tekninen kuvaus

Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Kaapelin materiaali	Neopren-kumi
IP-suojausluokka	IP 44
Nimellisteho avattuna	5500 (16 A) W
Kaapeliluokka	H07RN-F
Kaapelin pituus	20 m
Nimellisjännite	400 V
iskunkestävä ja roiskevesisuojattu	Kategoria 2 (K2) BGI:n mukaan
Kaapelin rakenne	5G2,5
Tuotetyyppi	Jatkokaapelikela