



Akkukäyttöinen iskuporaruuvain, Tyyppi: M18FPD3-2



Tilaustiedot

Tilausnumero	070111 M18FPD3-2
GTIN	4058546376536
Tuoteluokka	03L

Kuvaus

Malli:

- Tehokas akkukäyttöinen 2-vaihteinen iskuporaruuvain, jossa monivaiheinen vääntömomentin säätö.
- REDLITHIUM-ION™ Red Li-ioniakut, joissa yksittäisten kennojen valvonta ja kapasiteettinäyttö.
- Kestävä metallinen vaihteistokotelo, pitkä käyttöikä.
- FIXTEC-metallipikakiinnitysporaistukka, karalukitus.
- Kädensijan Softgrip-pinnoite tuntuu mukavalta käytössä.
- Työskentelyalueen LED-valaistus.
- Harjaton POWERSTATE™-moottori (ei kokoa M18BPD4) erittäin tehokkaaseen työstöön. Vähäinen kuluminen ja jopa 10-kertainen elinikä vakiomallisiin DC-moottoreihin verrattuna.
- REDLINK PLUS™ -elektronikka – ylikuormitussuoja ja tehonhallinta.

Huoltovapaa hiiletön Powerstate-moottori. Akkukäyttöinen iskuporaruuvain, jolla on suuri vääntömomentti 158 Nm ja pituus vain 175 mm.

Toimituksen sisältö:

Nollaversio – ilman akkua, ilman laturia, mukana kuljetuslaukku.

Huomautus:

Sopivat akut ja laturit löytyvät alkaen numeroista 073814 – 073816, 073827 ja 073840.

Sopiva akun käynnistysarja nro 073839.

Sopiva Bluetooth-seurantamoduuli löytyy numerolla 070103 BTT-1.

Tekninen kuvaus

Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
enimmäiskierrosluku 1. vaihde	0 - 500 min ⁻¹
Moottorin rakenne	FUEL™
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue	1,5 - 13 mm
Paino	2,1 kg
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite	Milwaukee tyyppi B 18 V
Suurin kiristysmomentti	158 Nm
Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs	16 mm
kierukkaporan enimmäis-Ø, betoni	16 mm
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
Enimmäisvärinä EN-normin mukaan ilman iskuporatoimintoa	1,85 m/s ²
Pakkaus	Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
enimmäiskierrosluku 2. vaihde	2100 min ⁻¹
Valmistajamerkintä	M18 FPD3
Akkutyyppe	Litium-ioni
kierukkaporan enimmäis-Ø, puu	89 mm
akun jännite	18 V
Tyypillinen käyttö	Heavy Duty
Akkukapasiteetti	2 Ah
Enimmäisvärinä EN-normin mukaan iskuporatoiminnolla	11,3 m/s ²
Tuotetyyppe	Iskuporaruuvain