



Akkukäyttöinen iskuporaruuvain, Tyyppi: M18FPD3-2



Tilaustiedot

Tilausnumero	070110 M18FPD3-2
GTIN	
Tuoteluokka	03L

Kuvaus

Malli:

- Tehokas akkukäyttöinen 2-vaihteinen iskuporaruuvain, jossa monivaiheinen vääntömomentin säätö.
- REDLITHIUM-ION™ Red Li-ioniakut, joissa yksittäisten kennojen valvonta ja kapasiteettinäyttö.
- Kestävä metallinen vaihteistokotelo, pitkä käyttöikä.
- FIXTEC-metallipikakiinnitysporaistukka, karalukitus.
- Kädensijan Softgrip-pinnoite tuntuu mukavalta käytössä.
- Työskentelyalueen LED-valaistus.
- Harjaton POWERSTATE™-moottori (ei kokoa M18BPD4) erittäin tehokkaaseen työstöön. Vähäinen kuluminen ja jopa 10-kertainen elinikä vakiomallisiin DC-moottoreihin verrattuna.
- REDLINK PLUS™ -elektronikka – ylikuormitussuoja ja tehonhallinta.

Akkukäyttöinen iskuporaruuvain, jolla on suuri vääntömomentti 158 Nm ja pituus vain 175 mm.

Huomautus:

Sopivat akut ja laturit löytyvät alkaen numeroista 073814 – 073816, 073827 ja 073840.

Sopiva Bluetooth-seurantamoduuli löytyy numerolla 070103 BTT-1.

Tekninen kuvaus

kierukkaporan enimmäis-Ø, betoni	16 mm
kierukkaporan enimmäis-Ø, puu	89 mm
enimmäiskierrosluku 2. vaihde	2100 min ⁻¹
Enimmäisvärinä EN-normin mukaan ilman iskuporatoimintoa	1,85 m/s ²
Pakkaus	Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
Moottorin rakenne	FUEL™
Akkutyyppe	Litium-ioni
Valmistajamerkintä	M18 FPD3
Suurin kiristysmomentti	158 Nm
Tyypillinen käyttö	Heavy Duty
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue	1,5 - 13 mm
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite	Milwaukee tyyppi B 18 V
enimmäiskierrosluku 1. vaihde	0 - 500 min ⁻¹
akun jännite	18 V
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Enimmäisvärinä EN-normin mukaan iskuporatoiminnolla	11,3 m/s ²
Paino	2,1 kg
Akkukapasiteetti	2 Ah
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs	16 mm
Tuotetyyppe	Iskuporaruuvain

Tarvikkeet

Li-ionijärjestelmä M18B5 Akkutyyppe MB18

073816 MB18