



Akkukäyttöinen iskuporaruuvain, Tyyppi: M18FPD3-5



Tilaustiedot

Tilausnumero	070110 M18FPD3-5
GTIN	4058546376543
Tuoteluokka	03L

Kuvaus

Malli:

- Tehokas akkukäyttöinen 2-vaihteinen iskuporaruuvain, jossa monivaiheinen vääntömomentin säätö.
- REDLITHIUM-ION™ Red Li-ioniakut, joissa yksittäisten kennojen valvonta ja kapasiteettinäyttö.
- Kestävä metallinen vaihteistokotelo, pitkä käyttöikä.
- FIXTEC-metallipikakiinnitysporaistukka, karalukitus.
- Kädensijan Softgrip-pinnoite tuntuu mukavalta käytössä.
- Työskentelyalueen LED-valaistus.
- Harjaton POWERSTATE™-moottori (ei kokoa M18BPD4) erittäin tehokkaaseen työstöön. Vähäinen kuluminen ja jopa 10-kertainen elinikä vakiomallisiin DC-moottoreihin verrattuna.
- REDLINK PLUS™ -elektronikka – ylikuormitusuoja ja tehonhallinta.

Akkukäyttöinen iskuporaruuvain, jolla on suuri vääntömomentti 158 Nm ja pituus vain 175 mm.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 2 litiumioniakkua, laturin, kuljetuslaukun (HD-Box) ja vyöpidikkeen.

Huomautus:

Sopivat akut ja laturit löytyvät alkaen numeroista 073814 – 073816, 073827 ja 073840.

Sopiva Bluetooth-seurantamoduuli löytyy numerolla 070103 BTT-1.

Tekninen kuvaus

Pakkaus	Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
Paino	2,2 kg
Suurin kiristysmomentti	158 Nm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue	1,5 - 13 mm
Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs	16 mm
Akkutyyppi	Litium-ioni
enimmäiskierrosluku 2. vaihde	2100 min ⁻¹
Enimmäisvärinä EN-normin mukaan ilman iskuporatoimintoa	1,85 m/s ²
Moottorin rakenne	FUEL™
Enimmäisvärinä EN-normin mukaan iskuporatoiminnolla	11,3 m/s ²
enimmäiskierrosluku 1. vaihde	0 - 500 min ⁻¹
Akkukapasiteetti	5 Ah
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Milwaukee tyyppi B 18 V
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
Tyypillinen käyttö	Heavy Duty
kierukkaporan enimmäis-Ø, puu	89 mm
akun jännite	18 V
Valmistajamerkintä	M18FDP3-502X
kierukkaporan enimmäis-Ø, betoni	16 mm
Tuotetyyppi	Iskuporaruuvain

Tarvikkeet

Li-ionijärjestelmä M18B5 Akkutyyppi MB18

073816 MB18