



Akkuporaruuvinväännin, Tyyppi: M18FDD3-2



Tilaustiedot

| | |
|--------------|------------------|
| Tilausnumero | 070210 M18FDD3-2 |
| GTIN | |
| Tuoteluokka | 03L |

Kuvaus

Malli:

MILWAUKEE – akkuporaruuvinväännin Läpivedon kestävä akkukäyttöinen 2-vaihteinen poraruuvain, jossa suunnanvaihtotoiminto. REDLITHIUM™-akut, joissa on **yksittäisten kennojen valvonta** ja **kapasiteettinäyttö**. Kestävä **metallinen vaihteistokotelo**, pitkä käyttöikä. **FIXTEC-metallipikakiinnitysporaistukka**, karalukitus. Työskentelyalueen LED-valaistus. Kädensijan Softgrip-pinnoite tuntuu mukavalta käytössä. Huippumalli FUEL™, jossa **harjaton POWERSTATE™-moottori** erittäin tehokkaaseen työstöön. **Erittäin vähäinen kuluminen** ja jopa 10-kertainen käyttöikä vakiomallisiin DC-moottoreihin verrattuna. Suuri tehokkuus ja parannettu akun kapasiteetti mahdollistavat jopa **kaksinkertaisen käyttöajan** (muihin litiumionitekniikoihin verrattuna). **REDLINK PLUS™ elektroniikka** – ainutlaatuisia tehonhallintaa:

- **Järjestelmäviestintä moottori – akku.**
- **Ylikuormitus suojaus pidentää akun, moottorin ja voimansiirron käyttöikää.**

Toimituksen sisältö:

Sisältää lisäkavhan, joka helpottaa vääntömomentin tukemista.

Mukana 2x M18 Red-litiumioniakku, M12-18 FC -laturi, vyökiinnitin, HD-Box (järjestelmälaukku).

Huomautus:

Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät alkaen numeroista 073816, 073827 ja 073840.

Tekninen kuvaus

| | |
|---|-------------------------------------|
| sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite | Milwaukee tyyppi B 18 V |
| enimmäisvääntömomentti kova | 158 Nm |
| Akkutyyppi | Litium-ioni |
| kierukkaporan enimmäis-Ø, puu | 89 mm |
| Valmistajamerkintä | M18 FDD3 |
| enimmäiskierrosluku 1. vaihde | 0 - 550 min ⁻¹ |
| Paino | 1,8 kg |
| Pakkaus | Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty) |
| EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso | <2,5 m/s ² |
| Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs | 16 mm |
| Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen |
| Moottorin rakenne | Hiiletön moottori |
| akun jännite | 18 V |
| Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue | 1,5 - 13 mm |
| Akkukapasiteetti | 2 Ah |
| enimmäiskierrosluku 2. vaihde | 2100 min ⁻¹ |
| Tyypillinen käyttö | Heavy Duty |
| Tuotetyyppi | Poraruuvinväännin |