



Akkukäyttöinen ruuvinväännin ilman akkua ja laturia, Tyyppi: M18FDD3-2



Tilaustiedot

Tilausnumero	070211 M18FDD3-2
GTIN	4058546376567
Tuoteluokka	03L

Kuvaus

Malli:

MILWAUKEE – akkuporaruuvinväännin Läpivedon kestävä akkukäyttöinen 2-vaihteinen poraruuvain, jossa suunnanvaihtotoiminto. REDLITHIUM™-akut, joissa on **yksittäisten kennojen valvonta** ja **kapasiteettinäyttö**. Kestävä **metallinen vaihteistokotelo**, pitkä käyttöikä. **FIXTEC-metallipikakiinnitysporaistukka**, karalukitus. Työskentelyalueen LED-valaistus. Kädensijan Softgrip-pinnoite tuntuu mukavalta käytössä. Huippumalli FUEL™, jossa **harjaton POWERSTATE™-moottori** erittäin tehokkaaseen työstöön. **Erittäin vähäinen kuluminen** ja jopa 10-kertainen käyttöikä vakiomallisiin DC-moottoreihin verrattuna. Suuri tehokkuus ja parannettu akun kapasiteetti mahdollistavat jopa **kaksinkertaisen käyttöajan** (muihin litiumionitekniikoihin verrattuna). **REDLINK PLUS™ elektroniikka** – ainutlaatuista tehonhallintaa:

- **Järjestelmäviestintä moottori – akku.**
- **Ylikuormitus suojaus pidentää akun, moottorin ja voimansiirron käyttöikää.**

Toimituksen sisältö:

Versio **ilman akkua, laturia**. Sisältää kuljetuslaukun. Sisältää lisäkahvan, joka helpottaa vääntömomentin tukemista.

Huomautus:

Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät alkaen numeroista 073816, 073827 ja 073840.

Tekninen kuvaus

enimmäiskierrosluku 1. vaihde	0 - 550 min ⁻¹
Paino	1,4 kg
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
akun jännite	18 V
Akkutyyppe	Litium-ioni
Moottorin rakenne	Hiiletön moottori
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue	1,5 - 13 mm
enimmäiskierrosluku 2. vaihde	2100 min ⁻¹
kierukaporan enimmäis-Ø, puu	89 mm
Valmistajamerkintä	M18 FDD3
enimmäisvääntömomentti kova	158 Nm
Kierukaporan enimmäis-Ø, teräs	16 mm
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
Pakkaus	Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
Akkukapasiteetti	2 Ah
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	<2,5 m/s ²
Tyypillinen käyttö	Heavy Duty
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite	Milwaukee tyyppi B 18 V
Tuotetyyppe	Poraruuvinväännin
USP1	18 V, 2-vaihteinen, FIXTEC
USP2	Ilman akkua, kuljetuslaukussa, pikakiinnitysisätkan kiinnitysalue 1,5–13