



## Akkukäyttöinen räikkävain, pitkä malli, Tyyppi: M12FHIR14L



### Tilaustiedot

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Tilausnumero | 070234 M12FHIR14L |
| GTIN         | 4058546410759     |
| Tuoteluokka  | 03L               |

### Kuvaus

#### Malli:

Nopeat akkukäyttöiset **pitkänmalliset** räikkäruuvaimet helpottavat käyttöä ahtaissa paikoissa.

· **REDLINK™ PLUS -elektroniikka ja harjaton POWERSTATE™-moottori**

#### Toimituksen sisältö:

**Ilman akkua ja ilman laturia.**

#### Huomautus:

Sopivat akut ja laturit löytyvät numeroista 073814 ja 073839.

### Tekninen kuvaus

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Työkalupidin                   | Nelikulma 1/4 tuumaa      |
| enimmäiskierros-luku 1. vaihde | 0 - 450 min <sup>-1</sup> |
| Paino                          | 1,1 kg                    |
| akun jännite                   | 12 V                      |
| Tyypillinen käyttö             | Strong                    |
| enimmäisvääntömomentti kova    | 47 Nm                     |

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Akkutyyppi                                  | Litium-ioni             |
| sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite | Milwaukee tyyppi B 12 V |
| Energiansyöttö                              | Verkkokäyttöinen        |
| Sisältyvien akkujen lukumäärä               | 0                       |
| EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso | <2,5 m/s <sup>2</sup>   |
| Rakenne                                     | Räikkäruuvain           |
| Valmistajamerkintä                          | M12FHIR14LR             |
| Tuotetyyppi                                 | Ruuvain                 |