

AEG

Iskuruuvain, Tyyppi: BSS18C12ZC



Tilaustiedot

Tilausnumero	074016 BSS18C12ZC
GTIN	4058546413637
Tuoteluokka	07A

Kuvaus

Malli:

Tehokas 18 V:n akkukäyttöinen iskuruuvinväännin, jossa on 1/2 tuuman nelikulmainen työkalupidin.

- Työskentelyalueen LED-valaistus.
- Kahvassa softgrip-pinnoite.
- Vyökoukku.

Toimituksen sisältö:

Ilman akkua ja laturia, laatikossa.

Huomautus:

Sopiva vara-akku löytyy nrosta 073846– 073848. Akkualoituspaketit numerosta 073844.

Tekninen kuvaus

Työkalunpitimen mitta	1/2 tuuma
akun jännite	18 V
Akkutyyppi	Litium-ioni
Työkalunpitimen väänninprofiili	Ulkonelikulma

Iskutiheys	0 - 3100 min ⁻¹
Valmistajamerkintä	BSS18C12ZC
Suurin kiristysmomentti	410 Nm
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	AEG tyyppi AS 18 V
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tyypillinen käyttö	Strong
Paino	3 kg
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
Tuotetyyppi	Iskuruuvain