

AEG

Akkukäyttöinen, kompakti iskupora/ruuvinväännin, Tyyppi: BSB18SBL2



Tilaustiedot

Tilausnumero	070115 BSB18SBL2
GTIN	4058546403423
Tuoteluokka	07A

Kuvaus

Malli:

Akkukäyttöinen, 2-nopeuksinen iskupora/ruuvinväännin, harjaton moottori.

- Elektroninen kierrosluvunsäätö varovaiseen ja turvalliseen poraukseen ja ruuvaukseen, pyörintä oikealle/vasemmalle.
- 2-nopeuksinen täysmetallinen vaihteisto, kytkettävä iskukoneisto poraukseen metalliin, kiveen ja muuriin.
- Monitasoinen vääntömomentin säätö ja irrotettava poraistukka.

Kätevä ja tehokas 18 V:n akkukäyttöinen Sub-Compact-iskuporaruuvain.

Toimituksen sisältö:

Ilman akkua ja laturia, laatikossa.

Huomautus:

Sopivia akkuja on saatavilla numeroilla 073846 – 073848. Sopivia latureita ja aloitussarjoja on saatavilla numeroilla 073841 ja 073844.

Tekninen kuvaus

enimmäiskierrosluku 1. vaihde	0 - 500 min ⁻¹
Akkutyyppi	Litium-ioni

kierukaporan enimmäis-Ø, betoni	13 mm
Paino	1,7 kg
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
enimmäisvääntömomentti kova	65 Nm
Valmistajamerkintä	BSB18SBL2-0
Tyypillinen käyttö	Heavy Duty
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite	AEG tyyppi AS 18 V
enimmäisvääntömomentti pehmeä	32 Nm
akun jännite	18 V
Moottorin rakenne	Harjaton
enimmäiskierrosluku 2. vaihde	1700 min ⁻¹
Enimmäisvärinä EN-normin mukaan ilman iskuporatoimintoa	< 2,5 m/s ²
Kierukaporan enimmäis-Ø, teräs	13 mm
Pakkaus	Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue	1,5 - 13 mm
kierukaporan enimmäis-Ø, puu	40 mm