

# AEG

## Akkukäyttöinen yhdistelmäiskuporakone, Tyyppi: BBH18BL2-5



### Tilaustiedot

Tilausnumero	075535 BBH18BL2-5
GTIN	4058546417109
Tuoteluokka	07A

### Kuvaus

#### Malli:

- Harjaton akkukäyttöinen 18 V yhdistelmäiskuporakone kestäväällä metallisella vaihteistokotelolla ja SDS-plus-työkalupitimellä.
- Turvaliitin.
- Iskun keskeytys puuhun ja metalleihin poraamista varten.
- Kiertoliikkeen pysäytin kevyitä taltaustöitä varten.
- Tärinänvaimennusjärjestelmällä varustettu kahva.

#### Toimituksen sisältö:

Mukana 2x 18 V / 5,0 Ah -litiumioniakku, laturi ja kuljetuslaukku.

### Tekninen kuvaus

sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	AEG tyyppi AS 18 V
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Pakkaus	Kuljetuslaukku
kierukkaporan enimmäis-Ø, betoni	26 mm

Akkukapasiteetti	5 Ah
Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs	13 mm
Työkalunpitimen muoto	SDS Plus
Akkutyyppe	Litium-ioni
Suurin iskutiheys	5000 min <sup>-1</sup>
Valmistajamerkintä	BBH18BL2
Iskuenergia	2,5 J
kierukkaporan enimmäis-Ø, puu	30 mm
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	18,3 m/s <sup>2</sup>
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
akun jännite	18 V
Paino	3 kg
enimmäiskierrosluku 1. vaihde	0 - 1500 min <sup>-1</sup>
Tuotetyyppi	Poravasara