

metabo**Akkukäyttöinen iskuporaruuvain, jossa litiumioniakku, Tyyppi: SB18LTXBLI**

Tilaustiedot

Tilausnumero	070121 SB18LTXBLI
GTIN	4061792187849
Tuoteluokka	03D

Kuvaus

Malli:

Akkukäyttöinen iskuporaruuvain, harjaton moottori ja kaksivaihteinen koneisto.

Valitse joko täydellinen sarja, jossa on 2 akkupakettia, laturi ja kestävä muovikotelo, tai kone ilman lisävarusteita laatikossa, jos sinulla on jo akkuja. Voit tietenkin ostaa myös akkupaketteja ja latureita erikseen.

Kaikilla Metabon akuilla on 3 vuoden takuu latauskertojen määrästä riippumatta.

Kirkkaan LED-työvalon ja käytännöllisen vyökoukun kaltaisten yksityiskohtien ansiosta työskentely on entistäkin mukavampaa. Kaikissa LT- ja LTX-malleissa on tehokas iskumekanismi, joka takaa maksimaalisen poraustehon kiveen ja muuraukseen. LTX-luokan pulssitoiminto on tehokas apu juuttuneisiin ruuveihin tai sileiden pintojen alkuporaukseen.

Raskaimpiin käyttökohteisiin suosittelemme harjattomia tyyppisiä, jotka tunnustat heti merkinnästä "BL". Niissä on myös terminen ylikuormitussuoja, joka suojaa moottoria ylikuumentumiselta.

- **Akkukäyttöinen iskuporaruuvain, joka takaa parhaan mahdollisen suorituskyvyn vaativimmissakin käyttökohteissa.**
- **Kytkevä pulssitoiminto juuttuneiden ruuvien irrottamiseen ja sileiden pintojen alkuporaukseen.**
- **Precision Stop: elektroninen momenttikytkin, jolla on suurempi tarkkuus täsmälliseen ja vaativaan työskentelyyn.**

- **Elektroninen turvakatkaisu: ei takapotkua poran jumiutuessa – suojaa käyttäjää tehokkaasti.**
- **Integroitu LED-työvalo, jossa on jälkiloistotoiminto työalueen optimaalista kirkkautta varten.**
- **Käytännöllinen vyökoukku ja kärkisäiliö, voidaan kiinnittää joko oikealle tai vasemmalle.**
- **Monta merkkiä, yksi akkujärjestelmä: Tämä tuote voidaan yhdistää kaikkiin CAS-merkin 18 V:n akkupaketteihin ja latureihin.**

Etu:**Akkujen 100 % yhteensopivuus – nyt myös eri valmistajien välillä.**

Kaikki CAS-kumppanien 18 V:n laitteet ja akkupaketit ovat keskenään 100 % yhteensopivia. CAS on lyhenne sanoista Cordless Alliance System.

Toimituksen sisältö:

Mukana pikakiinnitysporaistukka, 2x litiumioniakku, laturi ja metaBox.

Huomautus:

Sopivat akut ja laturit löytyvät numeroilla 073870 – 073890.

Tekninen kuvaus

enimmäisvääntömomentti kova	130 Nm
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Tyyppi CAS 18 V
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
enimmäisvääntömomentti pehmeä	65 Nm
Pakkaus	Metabox
Paino sisältää akun	2,5 kg
Valmistajamerkintä	SB 18 LTX BL I
Tyhjäkäyntikierrosluku	0
Tyhjäkäyntikierrosluku	0 - 2000
Akkukapasiteetti	4 Ah
Paino ilman akkua	1,8 kg
kierukaporan enimmäis-Ø, puu	68 mm
Moottorin rakenne	harjaton
Akkutyyppi	Litium-ioni
kierukaporan enimmäis-Ø, betoni	16 mm
akun jännite	18 V
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2

Tyypillinen käyttö	Heavy Duty
Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs	13 mm
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue	1,5 - 13 mm
Tuotetyyppi	Iskupora/ruuvinväännin