

melabo**Akkukäyttöinen iskuporaruuvain, jossa litiumioniakku, Tyyppi: SB18LTBL**

Tilaustiedot

Tilausnumero	070121 SB18LTBL
GTIN	4007430334718
Tuoteluokka	03D

Kuvaus

Malli:

Akkukäyttöinen iskuporaruuvain, harjaton moottori ja kaksivaihteinen koneisto.

Valitse joko täydellinen sarja, jossa on 2 akkupakettia, laturi ja kestävä muovikotelo, tai kone ilman lisävarusteita laatikossa, jos sinulla on jo akkuja. Voit tietenkin ostaa myös akkupaketteja ja latureita erikseen.

Kaikilla Metabon akuilla on 3 vuoden takuu latauskertojen määrästä riippumatta.

Kirkkaan LED-työvalon ja käytännöllisen vyökoukun kaltaisten yksityiskohtien ansiosta työskentely on entistäkin mukavampaa. Kaikissa LT- ja LTX-malleissa on tehokas iskumekanismi, joka takaa maksimaalisen poraustehon kiveen ja muuraukseen. LTX-luokan pulssitoiminto on tehokas apu juuttuneisiin ruuveihin tai sileiden pintojen alkuporaukseen.

Raskaimpiin käyttökohteisiin suosittelemme harjattomia tyyppisiä, jotka tunnustat heti merkinnästä "BL". Niissä on myös terminen ylikuormitussuoja, joka suojaa moottoria ylikuumentumiselta.

- **Akkukäyttöinen iskuporaruuvain, joka takaa optimaalisen suorituskyvyn vaativissa käyttökohteissa.**
- **Tehokas iskumekanismi parhaita työtuloksia varten.**
- **Integroitu työvalo työpaikan valaisuun.**
- **Käytännöllinen vyökoukku ja kärkisäiliö, voidaan kiinnittää joko oikealle tai vasemmalle.**
- **LiHD-akku paketti takaa erinomaisen suorituskyvyn, erittäin pitkän käyttöiän ja kestävyuden.**

- **Monta merkkiä, yksi akkujärjestelmä: Tämä tuote voidaan yhdistää kaikkiin CAS-merkin 18 V:n akkupaketteihin ja latureihin.**

Etu:

Akkujen 100 % yhteensopivuus – nyt myös eri valmistajien välillä.

Kaikki CAS-kumppanien 18 V:n laitteet ja akkupaketit ovat keskenään 100 % yhteensopivia. CAS on lyhenne sanoista Cordless Alliance System.

Toimituksen sisältö:

Mukana pikakiinnitysporaistukka, 2x LiHD-akku, laturi ja metaBox.

Huomautus:

Sopivat akut ja laturit löytyvät numeroilla 073870 – 073890.

Tekninen kuvaus

akun jännite	18 V
Tyhjäkäyntikierrosluku	0 - 600
Tyhjäkäyntikierrosluku	0 - 2100
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue	1,5 - 13 mm
kierukkaporan enimmäis-Ø, betoni	13 mm
enimmäisvääntömomentti kova	75 Nm
kierukkaporan enimmäis-Ø, puu	38 mm
Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs	13 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Akkutyyppe	Litium-ioni
Moottorin rakenne	harjaton
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite	Tyyppi CAS 18 V
Valmistajamerkintä	SB 18 LT BL
enimmäisvääntömomentti pehmeä	34 Nm
Akkukapasiteetti	4 Ah
Paino ilman akkua	1,2 kg
Pakkaus	Metabox
Paino sisältää akun	1,8 kg
Tyypillinen käyttö	Strong

Suurin iskutiheys	31950 min ⁻¹
Tuotetyyppi	Iskupora/ruuvinväännin