

metabo**Akkukäyttöinen iskupora/ruuvinväännin ilman akkua, Tyyppi: SB18LTBL****Tilaustiedot**

Tilausnumero	070122 SB18LTBL
GTIN	4007430302359
Tuoteluokka	03D

Kuvaus**Malli:****Akkukäyttöinen iskuruuvain, harjaton moottori ja kaksivaihteinen vaihteisto.**

Valitse joko täydellinen sarja, jossa on 2 akkupakettia, laturi ja kestävä muovikotelo, tai kone ilman lisävarusteita laatikossa, jos sinulla on jo akkuja. Voit tietenkin ostaa myös akkupaketteja ja latureita erikseen.

Kaikilla Metabon akuilla on 3 vuoden takuu latauskertojen määrästä riippumatta.

Kirkkaan LED-työvalon ja käytännöllisen vyökoukun kaltaisten yksityiskohtien ansiosta työskentely on entistäkin mukavampaa. Kaikissa LT- ja LTX-malleissa on tehokas iskumekanismi, joka takaa maksimaalisen poraustehon kivessä ja muuratuissa rakenteissa. LTX-luokan pulssitoiminto auttaa tehokkaasti juuttuneiden ruuvien kiinnittämisessä tai irrottamisessa tai porattaessa sileitä pintoja.

Raskaimpiin käyttökohteisiin suosittelemme harjattomia tyyppisiä, jotka tunnustat heti merkinnästä "BL". Niissä on myös terminen ylikuormitussuoja, joka suojaa moottoria ylikuumentumiselta.

- **Johdoton iskupora, jossa on ihanteellinen teho vaativiin käyttötarkoituksiin.**
- **Erittäin suorituskykyinen iskumekanismi takaa parhaat tulokset.**
- **Integroitu työvalo työpisteen valaisuun.**
- **Käytännöllinen vyökoukku ja kärkimakasiini, voidaan kiinnittää joko oikealle tai vasemmalle.**

- **Monia merkkejä, yksi akkujärjestelmä: Tämä tuote voidaan yhdistää kaikkiin CAS-merkkien 18 V:n akkupaketteihin ja latureihin.**

Etu:

Akkujen 100 % yhteensopivuus – nyt myös eri valmistajien välillä.

Kaikki CAS-kumppanien 18 V:n laitteet ja akkupaketit ovat keskenään 100 % yhteensopivia. CAS on lyhenne sanoista Cordless Alliance System.

Toimituksen sisältö:

Mukana pikakiinnitysisästä ja ilman akkua, laturia ja kuljetuslaukkua.

Huomautus:

Sopivat akut ja laturit löytyvät numeroilla 073870 – 073890.

Tekninen kuvaus

Paino ilman akkua	1,2 kg
akun jännite	18 V
kierukaporan enimmäis-Ø, betoni	13 mm
Pakkaus	Metabox
Akkutyyppi	Litium-ioni
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Tyyppi CAS 18 V
Tyhjäkäyntikierrosluku	0 - 600
Tyhjäkäyntikierrosluku	0 - 2100
Moottorin rakenne	harjaton
Tyypillinen käyttö	Strong
Valmistajamerkintä	SB 18 LT BL
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue	1,5 mm
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
enimmäisvääntömomentti kova	75 Nm
Kierukaporan enimmäis-Ø, teräs	13 mm
kierukaporan enimmäis-Ø, puu	38 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
enimmäisvääntömomentti pehmeä	34 Nm
Suurin iskutiheys	31950 min ⁻¹
Tuotetyyppi	Iskupora/ruuvinväännin

