

metabo**Akkukäyttöinen iskupora/ruuvinväännin ilman akkua, Tyyppi: SB18LTXBLI****Tilaustiedot**

Tilausnumero	070122 SB18LTXBLI
GTIN	4061792188174
Tuoteluokka	03D

Kuvaus**Malli:****Akkukäyttöinen iskuruuvain, harjaton moottori ja kaksivaihteinen vaihteisto.**

Valitse joko täydellinen sarja, jossa on 2 akkupakettia, laturi ja kestävä muovikotelo, tai kone ilman lisävarusteita laatikossa, jos sinulla on jo akkuja. Voit tietenkin ostaa myös akkupaketteja ja latureita erikseen.

Kaikilla Metabon akuilla on 3 vuoden takuu latauskertojen määrästä riippumatta.

Kirkkaan LED-työvalon ja käytännöllisen vyökoukun kaltaisten yksityiskohtien ansiosta työskentely on entistäkin mukavampaa. Kaikissa LT- ja LTX-malleissa on tehokas iskumekanismi, joka takaa maksimaalisen poraustehon kivessä ja muuratuissa rakenteissa. LTX-luokan pulssitoiminto auttaa tehokkaasti juuttuneiden ruuvien kiinnittämisessä tai irrottamisessa tai porattaessa sileitä pintoja.

Raskaimpiin käyttökohteisiin suosittelemme harjattomia tyyppejä, jotka tunnustat heti merkinnästä "BL". Niissä on myös terminen ylikuormitussuoja, joka suojaa moottoria ylikuumentumiselta.

- **Akkuporaruuvinväännin, jonka enimmäisteho soveltuu vaativimpiinkin käyttötarkoituksiin.**
- **Kytkevä pulssitoiminto juuttuneiden ruuvien irrottamiseen ja sileiden pintojen alkuporaukseen.**
- **Precision Stop: elektroninen momenttikytkin, jossa on parannettu tarkkuus tarkkaa, hienovaraista työskentelyä varten.**

- **Elektroninen turvakatkaisu: ei takapotkua poran jumiutuessa – suojaa käyttäjää tehokkaasti.**
- **Integroitu LED-työvalo, jossa on jälkiloistotoiminto työalueen optimaalista kirkkautta varten.**
- **Käytännöllinen vyökoukku ja kärkimakasiini, voidaan kiinnittää joko oikealle tai vasemmalle.**
- **Monia merkkejä, yksi akkujärjestelmä: Tämä tuote voidaan yhdistää kaikkiin CAS-merkkien 18 V:n akkupaketteihin ja latureihin.**

Etu:

Akkujen 100 % yhteensopivuus – nyt myös eri valmistajien välillä.

Kaikki CAS-kumppanien 18 V:n laitteet ja akkupaketit ovat keskenään 100 % yhteensopivia. CAS on lyhenne sanoista Cordless Alliance System.

Toimituksen sisältö:

Mukana pikakiinnitysstukka ja ilman akkua, laturia ja kuljetuslaukkua.

Huomautus:

Sopivat akut ja laturit löytyvät numeroilla 073870 – 073890.

Tekninen kuvaus

Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
akun jännite	18 V
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
enimmäisvääntömomentti pehmeä	65 Nm
Paino ilman akkua	1,8 kg
Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs	13 mm
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Tyyppi CAS 18 V
Valmistajamerkintä	SB 18 LTX BL I
kierukkaporan enimmäis-Ø, puu	68 mm
kierukkaporan enimmäis-Ø, betoni	16 mm
Akkutyyppi	Litium-ioni
Tyypillinen käyttö	Heavy Duty
enimmäisvääntömomentti kova	130 Nm
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue	1,5 - 13 mm
Tyhjäkäyntikierrosluku	0 - 550
Tyhjäkäyntikierrosluku	0 - 2000

Pakkaus	Metabox
Moottorin rakenne	harjaton
Suurin iskutiheys	38000 min ⁻¹
Tuotetyyppi	Iskupora/ruuvinväännin