

mato

Kanisteri-käsipumppu20/30



Tilaustiedot

Tilausnumero	084356 20/30
GTIN	84132000
Tuoteluokka	08H

Kuvaus

Malli:

Yleiskäyttöinen muovikanisterin käsipumppu kylmävoiteluaineiden, ohentimien, liuottimien, pakkasnesteidien jne. pumppaamiseen. Männänvarsi ruostumatonta terästä. Sopii 20-30 litran muovikanistereihin.

Sopii:

Leikkuuöljyt: Nro 084210 koko 20, nro 084220 koko 20. Erittäin tehokkaat kylmävoiteluaine- ja hiomaöljytiivisteet: Nro 084241 koko 20, nro 084260 koko 20, nro 084265 koko 20, nro 084270 koko 20.

Toimituksen sisältö:

Kanisteri-nostopumppu, 2 metrin muoviletku ja poistosuutin, 2 metrin PVC-luovutusletku ja poistosuutin, liitännäadapteri kanisterille, ulkokierre DIN 61.

Syöttöteho nostoa kohti: 0,25 l

Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	KLP-C 25
Syöttöteho nostoa kohti	0,25 l
Tuotetyyppi	Tynnyripumppu

Tarvikkeet

Erittäin tehokas kylmävoiteluainetiiviste Plus Sisältö 20 l	084260 20
Teholeikkuuöljy, klooriton Alpha 93 Sisältö 20 l	084210 20
Tehokylmävoitelutiiviste HPC VEG Sisältö 20 l	084265 20
Erittäin tehokas kylmävoiteluainetiiviste ja sahaöljy CBF Sisältö 20 l	084241 20
Tehohiontaöljytiiviste Sisältö 20 l	084270 20
Teholeikkuuöljy, jähmeä, klooriton DAR 50 Visco Sisältö 20 l	084220 20