

FLUKE.

**Virranmittauspihdit, Tyyppi: 378FC****Tilaustiedot**

Tilausnumero	473290 378FC
GTIN	195112002148
Tuoteluokka	47H

**Kuvaus****Malli:**

Virranmittauspihdit, suuri ja helposti luettava LCD-näyttö, ohut ja ergonominen muotoilu. Mittaa jännite ja virta ilman kosketusta FieldSense™-tekniikan avulla. Fluke Connect -ohjelmisto mittaustulosten tallentamiseen ja analysointiin. Erittäin suurten virtojen mittaus joustavalla iFlex®-virtamuuntajalla.

**Standardi:****EN 61010-1****Toimituksen sisältö:**

Mukana mittajohdot ja pehmustettu laukku. Paristot 2x nro 081561 koko LR6.

**Tekninen kuvaus**

Kapasitanssi	100,0 $\mu$ F - 1000 $\mu$ F
Näyttöalueen yläraja	6000
Ylijänniteluokka	CAT III 1000 V
Ylijänniteluokka	CAT IV 600 V
Vastus	0,1 $\Omega$ – 60 k $\Omega$

Vaihtovirta AC	0,1 A – 2500 A
Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
Vaihtojännite AC	0,1 V – 1000 V
Taajuus	5 Hz – 500 Hz
Perustarkkuus	2 %
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Pihtien enimmäiskärkiväli	34 mm
Tuotenro, paristot/akut	081561 LR6
Tallennustoiminto	HOLD, MAX/MIN
Mittaustapa	TRUE RMS (AC)
Tasajännite DC	0,1 V – 1000 V
Tasavirta DC	0,1 A – 1000 A
Standardi	EN 61010-1
Kalibrointi	I4
Tuotetyyppi	Virtapihdit

## Palvelut

KalibrointiVirtapihdit Tyyppi D	027050 D
DAkS-kalibrointiVirtapihdit Tyyppi D	027060 D