

BENNING
Yleismittari, Valmistajamerkintä: MM7-2

Tilaustiedot

Tilausnumero	473300 MM7-2
GTIN	4014651446908
Tuoteluokka	47A

Kuvaus
Malli:

Luja muovirunko ja suurikokoinen 3,1/2 tuuman, 4 tuuman tai 4,3/4 tuuman LCD-näyttö.

Käyttö:

Digitaaliset huoltomittauslaitteet ovat monikäyttöisiä. Ne ovat hyvin turvallisia käyttää, ja niissä on lisätoimintoja. AutoV-toiminto automaattista AC/DC-kytkentää ja mittausalueen valintaa varten, LoZ-toiminto matalalla tuloimpedanssilla, nopea johtavuuden testaus, varoitus virheellisestä kytkennästä (sulakesuojaus).

Standardi:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Toimituksen sisältö:

Sisältää paristot, mittausjohdot, pienen suojalaukun ja käyttöohjeen. Lämpötila-anturi, kuminen suojakehys.

Tekninen kuvaus

Tasavirta DC	0,01 μ A – 10 A
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Vastus	0,01 Ω – 60 M Ω

Vaihtovirta AC	0,01 μ A – 10 A
Kapasitanssi	0,01 nF - 10 mF
Volttianturi (kosketukseton)	kyllä
Näyttöalueen yläraja	60000
Taajuus	0,001 Hz – 1 MHz
Ylijänniteluokka	CAT IV 600 V
Ylijänniteluokka	CAT III 1000 V
Tallennustoiminto	HOLD, MAX / MIN / AVG, PEAK, REL
Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
Perustarkkuus	0,03 %
Kalibrointi	I3
Kalibrointi	I7
Dioditestaus	kyllä
Johtavuuden testaus	kyllä
Tasajännite DC	10 μ V – 1000 V
Lämpötila	-200 - 1090 °C
Vaihtojännite AC	10 μ V – 1000 V
Tuotenro, paristot/akut	081561 LR3
Mittaustapa	TRUE RMS
Kotelon materiaali	muovi
Tuotetyyppi	Yleismittari

Palvelut

DAkkS-kalibrointiLämpötila-anturi, näyttölaitteella tai ilman Tyyppi A	027540 A
KalibrointiLämpötila-anturi, näyttölaitteella tai ilman Tyyppi A	027520 A
KalibrointiDigitaalinen yleismittalaite Desimaalien määrä 3	027000 3
DAkkS-kalibrointiDigitaalinen yleismittalaite Desimaalien määrä 3	027010 3

Tarvikkeet

Alkalimanganiparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3

081561 LR3