

**BENNING****Yleismittari, Valmistajamerkintä: MM2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	473300 MM2
GTIN	4014651000520
Tuoteluokka	47A

**Kuvaus****Malli:**

Luja muovirunko ja suurikokoinen 3,1/2 tuuman, 4 tuuman tai 4,3/4 tuuman LCD-näyttö.

**Käyttö:**

Digitaaliset huoltomittauslaitteet ovat monikäyttöisiä. Ne ovat hyvin turvallisia käyttää, ja niissä on lisätoimintoja. Tarkat virran mittausalueet (200  $\mu$ A ja 2/20/200 mA) kaasupolttimen ionisaatiovirran mittausta ja kuumavesisäiliön suoja-anodin testausta varten (lämmitys- ja ilmastointiasentajat).

**Standardi:**

**IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).**

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää paristot, mittausjohdot, pienen suojalaukun ja käyttöohjeen. Kuminen suojakehys.

**Tekninen kuvaus**

Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
Kalibrointi	I3
Tasajännite DC	100 $\mu$ V – 1000 V
Mittaustapa	RMS

Johtavuuden testaus	kyllä
Dioditestaus	kyllä
Vastus	0,1 $\Omega$ – 20 M $\Omega$
Vaihtovirta AC	0,1 $\mu$ A – 20 A
Tasavirta DC	0,1 $\mu$ A – 20 A
Näyttöalueen yläraja	2000
Tuotenro, paristot/akut	081561 6LR61
Ylijänniteluokka	CAT III 600 V
Ylijänniteluokka	CAT II 1000 V
Perustarkkuus	0,5 %
Vaihtojännite AC	100 $\mu$ V – 750 V
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Kotelon materiaali	muovi
Tuotetyyppi	Yleismittari

## Palvelut

KalibrointiDigitaalinen yleismittalaite Desimaalien määrä 3	027000 3
DAkS-kalibrointiDigitaalinen yleismittalaite Desimaalien määrä 3	027010 3

## Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko 6LR61	081561 6LR61
---	--------------