

BENNING**Yleismittari, Valmistajamerkintä: MM2-1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	473300 MM2-1
GTIN	4014651446915
Tuoteluokka	47A

Kuvaus**Malli:**

Luja muovirunko ja suurikokoinen 3,1/2 tuuman, 4 tuuman tai 4,3/4 tuuman LCD-näyttö.

Käyttö:

Digitaaliset huoltomittauslaitteet ovat monikäyttöisiä. Ne ovat hyvin turvallisia käyttää, ja niissä on lisätoimintoja. Ammattimaisen mittaustekniikan perustaso. Optimaalinen hinta-laatusuhde. Nopea johtavuuden testaus, varoitus virheellisestä kytkennästä (sulakesuojaus).

Standardi:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Toimituksen sisältö:

Sisältää paristot, mittausjohdot, pienen suojalaukun ja käyttöohjeen. Kuminen suojakehys.

Tekninen kuvaus

Tasajännite DC	10 μ V – 1000 V
Näyttöalueen yläraja	6000
Kalibrointi	I3
Tallennustoiminto	HOLD, MAX / MIN / AVG, REL

Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Vastus	0,1 Ω – 60 M Ω
Tuotenro, paristot/akut	081561 LR3
Dioditestaus	kyllä
Ylijänniteluokka	CAT III 1000 V
Ylijänniteluokka	CAT IV 600 V
Volttianturi (kosketukseton)	kyllä
Vaihtojännite AC	10 μ V – 1000 V
Mittaustapa	TRUE RMS
Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
Johtavuuden testaus	kyllä
Taajuus	10 Hz – 1 kHz
Perustarkkuus	0,2 %
Kotelon materiaali	muovi
Tuotetyyppi	Yleismittari

Palvelut

KalibrointiDigitaalinen yleismittalaite Desimaalien määrä 3	027000 3
DAkS-kalibrointiDigitaalinen yleismittalaite Desimaalien määrä 3	027010 3

Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081561 LR3
---	------------