

BENNING**Yleismittari, Valmistajamerkintä: MM2-3****Tilaustiedot**

Tilausnumero	473300 MM2-3
GTIN	4014651446939
Tuoteluokka	47A

Kuvaus**Malli:**

Luja muovirunko ja suurikokoinen 3,1/2 tuuman, 4 tuuman tai 4,3/4 tuuman LCD-näyttö.

Käyttö:

Digitaaliset huoltomittauslaitteet ovat monikäyttöisiä. Ne ovat hyvin turvallisia käyttää, ja niissä on lisätoimintoja. Ammattimaisen mittaustekniikan perustaso. Optimaalinen hinta-laatusuhde. Nopea johtavuuden testaus, varoitus virheellisestä kytkennästä (sulakesuojaus).

Standardi:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Toimituksen sisältö:

Sisältää paristot, mittausjohdot, pienen suojalaukun ja käyttöohjeen. Lämpötila-anturi, kuminen suojakehys.

Tekninen kuvaus

Vaihtovirta AC	1 mA – 10 A
Vastus	0,1 Ω – 60 MΩ
Kalibrointi	I3
Kalibrointi	I7

Perustarkkuus	0,2 %
Taajuus	10 Hz – 1 kHz
Lämpötila	-40 - 400 °C
Tasajännite DC	10 µV – 1000 V
Vaihtojännite AC	10 µV – 1000 V
Voltitanti (kosketukseton)	kyllä
Kapasitanssi	0,01 nF - 10 mF
Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
Mittaustapa	TRUE RMS
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Dioditestaus	kyllä
Johtavuuden testaus	kyllä
Tasavirta DC	1 mA – 10 A
Tallennustoiminto	HOLD, MAX / MIN / AVG, REL
Ylijänniteluokka	CAT III 1000 V
Ylijänniteluokka	CAT IV 600 V
Näyttöalueen yläraja	6000
Tuotenro, paristot/akut	081561 LR3
Kotelon materiaali	muovi
Tuotetyyppi	Yleismittari

Palvelut

DAkS-kalibrointiDigitaalinen yleismittalaite Desimaalien määrä 3	027010 3
KalibrointiDigitaalinen yleismittalaite Desimaalien määrä 3	027000 3
KalibrointiLämpötila-anturi, näyttölaitteella tai ilman Tyyppi A	027520 A
DAkS-kalibrointiLämpötila-anturi, näyttölaitteella tai ilman Tyyppi A	027540 A

Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3

081561 LR3