

FLUKE.

Yleismittari, Tyyppi: 115



Tilaustiedot

Tilausnumero	473322 115
GTIN	095969344814
Tuoteluokka	47H

Kuvaus

Malli:

Ergonominen muovikotelo ja integroitu riipputasku. Suuri ja helposti luettava LCD-näyttö. Luotettava ja helposti käsiteltävä - **varoitusta virheellisesti kytketyistä mittajohdoista**. Helppokäyttöisyytensä ansiosta se soveltuu erinomaisesti liikkuvaan käyttöön.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Käyttö:

Digitaaliset huoltomittauslaitteet ovat monikäyttöisiä. Ne ovat hyvin turvallisia käyttää, ja niissä on lisätoimintoja.

Standardi:

IEC 61010; ANSI/ISA S82.02.01; CSA C22.2-1010.1

Toimituksen sisältö:

Mukana paristo 081561 6LR61, mittajohdot ja irrotettavat eristesuojukset.

Tekninen kuvaus

Mittaustapa	TRUE RMS
-------------	----------

Taustavalaistu näyttö	ei
Johtavuuden testaus	kyllä
IP-suojausluokka	IP 67
Vastus	0,1 Ω – 40 M Ω
Tasajännite DC	0,1 mV – 600 V
Kapasitanssi	1 nF - 1 mF
Ylijänniteluokka	CAT III 600 V
Näyttöalueen yläraja	6000
Vaihtovirta AC	0,1 mA – 10 A
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Taajuus	0,01 Hz – 50 kHz
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Dioditestaus	kyllä
Vaihtojännite AC	0,1 mV – 600 V
Tuotenro, paristot/akut	081561 6LR61
Tasavirta DC	0,1 mA – 10 A
Perustarkkuus	0,05 %
Kalibrointi	I3
Tuotetyyppi	Yleismittari

Palvelut

DAkS-kalibrointiDigitaalinen yleismittalaite Desimaalien määrä 3	027010 3
KalibrointiDigitaalinen yleismittalaite Desimaalien määrä 3	027000 3

Tarvikkeet

Alkalimanganiparistot Kansainvälinen rakennekoko 6LR61	081561 6LR61
--	--------------