

metabo**Akkukäyttöinen iskuruuvinväännin, mukana LiHD-akku, Tyyppi: 18LTX300**

Tilaustiedot

Tilausnumero	074060 18LTX300
GTIN	4007430333292
Tuoteluokka	03D

Kuvaus

Malli:

Suuret vääntömomentit koviin ruuvaustöihin.

LTX-luokan akkukäyttöisiä iskuruuvinvääntimiä on saatavana 300 Nm:n, 800 Nm:n tai 1750 Nm:n enimmäisvääntömomentilla. Soveltuu täydellisesti voimaa vaativiin ruuvaustöihin kaikilla tehoalueilla. Niissä on lisäksi APS-tila (Automatic Power Shift):

- **Löysääminen APS-tilassa: estää ruuvin/mutterin putoamisen vähentämällä kierroslukua automaattisesti löysäämisen jälkeen.**
- **Ruuvaaminen APS-tilassa: estää ruuvin/mutterin ylikiristämisen automaattisella sammutuksella ensimmäisen iskun jälkeen.**

Kaikilla Metabon akuilla on 3 vuoden takuu latauskertojen määrästä riippumatta. Kirkkaan LED-työvalon kaltaisten yksityiskohtien ansiosta työskentely on entistään mukavampaa.

- **Monipuolinen, kompakti akkukäyttöinen iskuruuvinväännin, jossa on 1/2 tuuman ulkonelikulma ja 300 Nm.**
- **Ainutlaatuinen harjaton Metabo-moottori takaa työn nopean etenemisen ja maksimaalisen tehokkuuden kaikissa käyttötilanteissa.**
- **Vain vähän takaiskua aiheuttava työskentely erittäin suurella vääntömomentilla.**
- **Kaksitoista kierrosluku-/vääntömomenttitasoa monenlaisia sovelluksia varten.**
- **Integroitu työvalo työpaikan valaisemiseen.**

- **Vankka painevalettu alumiinivaihteistokotelo takaa optimaalisen lämmönpoiston ja kestävyuden.**
- **Käytännöllinen vyökoukku, joka voidaan kiinnittää joko oikealle tai vasemmalle.**
- **LiHD-akkupaketti takaa erinomaisen suorituskyvyn, erittäin pitkän käyttöiän ja kestävyuden.**

Etu:**Akkujen 100 % yhteensopivuus – nyt myös eri valmistajien välillä.**

Kaikki CAS-kumppanien 18 V:n laitteet ja akkupaketit ovat keskenään 100 % yhteensopivia. CAS on lyhenne sanoista Cordless Alliance System.

Toimituksen sisältö:

Mukana 2× LiHD-akku, laturi ja metaBOX.

Huomautus:

Sopivat akut ja laturit löytyvät numeroilla 073870 – 073890.

Tekninen kuvaus

Paino ilman akkua	1,1 kg
Työkalunpitimen mitta	1/2 tuuma
Suurin irtoamislujuus	480 Nm
Momenttiportaot	12
Akkutyyppe	Litium-ioni
Suurin kiristysmomentti	300 Nm
Akkukapasiteetti	4 Ah
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
Tyypillinen käyttö	Heavy Duty
Pakkaus	Metabox
Moottorin rakenne	harjaton
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite	Tyyppi CAS 18 V
akun jännite	18 V
Työkalupidin	Ulkonelikulma
Valmistajamerkintä	SSW 18 LTX 300 BL
Suurin iskutiheys	3750 min ⁻¹
Paino sisältää akun	1,7 kg

Tyhjäkäyntikierto	0 - 2650 min ⁻¹
Tuotetyyppi	Iskuruuvinväännin