

**metabo****Akkukäyttöinen iskuruuvinväännin, mukana LiHD-akku, Tyyppi: 18LTX800**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	074060 18LTX800
GTIN	4061792228719
Tuoteluokka	03D

## Kuvaus

### Malli:

#### **Suuret vääntömomentit koviin ruuvaustöihin.**

LTX-luokan akkukäyttöisiä iskuruuvinvääntimiä on saatavana 300 Nm:n, 800 Nm:n tai 1750 Nm:n enimmäisvääntömomentilla. Soveltuu täydellisesti voimaa vaativiin ruuvaustöihin kaikilla tehoalueilla. Niissä on lisäksi APS-tila (Automatic Power Shift):

- **Löysääminen APS-tilassa: estää ruuvin/mutterin putoamisen vähentämällä kierroslukua automaattisesti löysäämisen jälkeen.**
- **Ruuvaaminen APS-tilassa: estää ruuvin/mutterin ylikiristämisen automaattisella sammutuksella ensimmäisen iskun jälkeen.**

Kaikilla Metabon akuilla on 3 vuoden takuu latauskertojen määrästä riippumatta. Kirkkaan LED-työvalon kaltaisten yksityiskohtien ansiosta työskentely on entistäkin mukavampaa.

- **Tehokas akkukäyttöinen iskuruuvinväännin, jossa on 1/2 tuuman ulkonelikulma ja 800 Nm.**
- **Ainutlaatuinen harjaton Metabo-moottori takaa työn nopean etenemisen ja maksimaalisen tehokkuuden kaikissa käyttötilanteissa.**
- **Suuri vääntömomentti ja samalla erityisen näppärä muotoilu.**
- **Erittäin tehokas raskaissa ruuvaussovelluksissa.**
- **Vain vähän takaiskua aiheuttava työskentely erittäin suurella vääntömomentilla.**
- **Kaksitoista kierrosluku-/vääntömomenttitasoa monenlaisia sovelluksia varten.**

- **Integroitu työvalo työpaikan valaisemiseen.**
- **Vankka painevalettu alumiinivaihteistokotelo takaa optimaalisen lämmönpoiston ja kestävyuden.**
- **Käytännöllinen vyökoukku, joka voidaan kiinnittää joko oikealle tai vasemmalle.**
- **LiHD-akkupaketti takaa erinomaisen suorituskyvyn, erittäin pitkän käyttöiän ja kestävyuden.**

**Etu:****Akkujen 100 % yhteensopivuus – nyt myös eri valmistajien välillä.**

Kaikki CAS-kumppanien 18 V:n laitteet ja akkupaketit ovat keskenään 100 % yhteensopivia. CAS on lyhenne sanoista Cordless Alliance System.

**Toimituksen sisältö:**

Mukana 2× LiHD-akku, laturi ja metaBOX.

**Huomautus:**

Sopivat akut ja laturit löytyvät numeroilla 073870 – 073890.

## Tekninen kuvaus

Akkutyyppi	Litium-ioni
Suurin kiristysmomentti	800 Nm
Paino ilman akkua	1,95 kg
Työkalunpitimen mitta	1/2 tuuma
Suurin irtoamislujuus	1200 Nm
Momenttiportaot	12
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Työkalupidin	Ulkonelikulma
akun jännite	18 V
Tyypillinen käyttö	Heavy Duty
Pakkaus	Metabox
Moottorin rakenne	harjaton
Akkukapasiteetti	5,5 Ah
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Tyyppi CAS 18 V
Valmistajamerkintä	SSW 18 LTX 800 BL
Suurin iskutiheys	3300 min <sup>-1</sup>
Paino sisältää akun	2,9 kg

Tyhkäkäyntikierto	0 - 2575 min <sup>-1</sup>
Tuotetyyppi	Iskuruuvinväännin