

melabo**Akkukäyttöinen iskuruuvinväännin, mukana LiHD-akku, Tyyppi: 18LTX1750**

Tilaustiedot

Tilausnumero	074060 18LTX1750
GTIN	4061792202429
Tuoteluokka	03D

Kuvaus

Malli:

Suuret vääntömomentit koviin ruuvaustöihin.

LTX-luokan akkukäyttöisiä iskuruuvinvääntimiä on saatavana 300 Nm:n, 800 Nm:n tai 1750 Nm:n enimmäisvääntömomentilla. Soveltuu täydellisesti voimaa vaativiin ruuvaustöihin kaikilla tehoalueilla. Niissä on lisäksi APS-tila (Automatic Power Shift):

- **Löysääminen APS-tilassa: estää ruuvin/mutterin putoamisen vähentämällä kierroslukua automaattisesti löysäämisen jälkeen.**
- **Ruuvaaminen APS-tilassa: estää ruuvin/mutterin ylikiristämisen automaattisella sammutuksella ensimmäisen iskun jälkeen.**

Kaikilla Metabon akuilla on 3 vuoden takuu latauskertojen määrästä riippumatta. Kirkkaan LED-työvalon kaltaisten yksityiskohtien ansiosta työskentely on entistäkin mukavampaa.

- **Äärimmäisen tehokas akkukäyttöinen iskuruuvinväännin, jossa on 3/4 tuuman ulkonelikulma ja 1750 Nm.**
- **Ainutlaatuinen harjaton Metabo-moottori takaa työn nopean etenemisen ja maksimaalisen tehokkuuden kaikissa käyttötilanteissa.**
- **Ylikuormitusuoja: suojaa moottoria ylikuumentumiselta.**
- **Erittäin tehokas raskaissa ruuvaussovelluksissa.**
- **Vain vähän takaiskua aiheuttava työskentely erittäin suurella vääntömomentilla.**
- **Kaksitoista kierrosluku-/vääntömomenttitasoa monenlaisia sovelluksia varten.**

- **Integroitu työvalo työpaikan valaisemiseen.**
- **Vankka painevalettu alumiinivaihteistokotelo takaa optimaalisen lämmönpoiston ja kestävyuden.**
- **LiHD-akkupaketti takaa erinomaisen suorituskyvyn, erittäin pitkän käyttöiän ja kestävyuden.**

Etu:**Akkujen 100 % yhteensopivuus – nyt myös eri valmistajien välillä.**

Kaikki CAS-kumppanien 18 V:n laitteet ja akkupaketit ovat keskenään 100 % yhteensopivia. CAS on lyhenne sanoista Cordless Alliance System.

Toimituksen sisältö:

Mukana 2× LiHD-akku, laturi ja metaBOX.

Huomautus:

Sopivat akut ja laturit löytyvät numeroilla 073870 – 073890.

Tekninen kuvaus

Suurin irtoamislujuus	2100 Nm
Akkutyyppi	Litium-ioni
Momenttiportaat	12
Työkalunpitimen mitta	3/4 tuuma
Suurin kiristysmomentti	1750 Nm
Paino ilman akkua	3 kg
Valmistajamerkintä	SSW 18 LTX 1750 BL
akun jännite	18 V
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Tyyppi CAS 18 V
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Akkukapasiteetti	5,5 Ah
Tyypillinen käyttö	Heavy Duty
Moottorin rakenne	harjaton
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
Pakkaus	Metabox
Työkalupidin	Ulkonelikulma
Suurin iskutiheys	2450 min ⁻¹
Paino sisältää akun	4 kg

Tyhkäkäyntikierto	0 - 1650 min ⁻¹
Tuotetyyppi	Iskuruuvinväännin