

**melabo****Akkukäyttöinen iskuruuvinväännin ilman akkua, Tyyppi: 18LTX1750**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	074061 18LTX1750
GTIN	4061792202450
Tuoteluokka	03D

## Kuvaus

### Malli:

#### **Suuret vääntömomentit koviin ruuvaustöihin.**

LTX-luokan akkukäyttöisiä iskuruuvinvääntimiä on saatavana 300 Nm:n, 800 Nm:n tai 1750 Nm:n enimmäisvääntömomentilla. Soveltuu täydellisesti voimaa vaativiin ruuvaustöihin kaikilla tehoalueilla. Niissä on lisäksi APS-tila (Automatic Power Shift):

- **Löysääminen APS-tilassa: estää ruuvin/mutterin putoamisen vähentämällä kierroslukua automaattisesti löysäämisen jälkeen.**
- **Ruuvaaminen APS-tilassa: estää ruuvin/mutterin ylikiristämisen automaattisella sammutuksella ensimmäisen iskun jälkeen.**

Kaikilla Metabon akuilla on 3 vuoden takuu latauskertojen määrästä riippumatta. Kirkkaan LED-työvalon kaltaisten yksityiskohtien ansiosta työskentely on entistäkin mukavampaa.

- **Äärimmäisen tehokas akkukäyttöinen iskuruuvinväännin, jossa on 3/4 tuuman ulkonelikulma ja 1750 Nm.**
- **Ainutlaatuinen harjaton Metabo-moottori takaa työn nopean etenemisen ja maksimaalisen tehokkuuden kaikissa käyttötilanteissa.**
- **Ylikuormitusuoja: suojaa moottoria ylikuumentumiselta.**
- **Erittäin tehokas raskaissa ruuvaussovelluksissa.**
- **Vain vähän takaiskua aiheuttava työskentely erittäin suurella vääntömomentilla.**
- **Kaksitoista kierrosluku-/vääntömomenttitasoa monenlaisia sovelluksia varten.**

- **Integroitu työvalo työpaikan valaisemiseen.**
- **Vankka painevalettu alumiinivaihteistokotelo takaa optimaalisen lämmönpoiston ja kestävyuden.**

**Etu:**

**Akkujen 100 % yhteensopivuus – nyt myös eri valmistajien välillä.**

Kaikki CAS-kumppanien 18 V:n laitteet ja akkupaketit ovat keskenään 100 % yhteensopivia. CAS on lyhenne sanoista Cordless Alliance System.

**Toimituksen sisältö:**

Ilman akkua, laturia ja kuljetuslaukkua.

**Huomautus:**

Sopivat akut ja laturit löytyvät numeroilla 073870 – 073890.

## Tekninen kuvaus

Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
Momenttiportaot	12
Työkalunpitimen mitta	3/4 tuuma
Suurin kiristysmomentti	1750 Nm
Moottorin rakenne	harjaton
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Tyyppi CAS 18 V
akun jännite	18 V
Pakkaus	Metabox
Tyypillinen käyttö	Heavy Duty
Työkalupidin	Ulkonelikulma
Suurin irtoamislujuus	2100 Nm
Valmistajamerkintä	SSW 18 LTX 1750 BL
Akkutyyppi	Litium-ioni
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Paino ilman akkua	3 kg
Suurin iskutiheys	2450 min <sup>-1</sup>
Tyhjäkäyntikierrosluku	0 - 1650 min <sup>-1</sup>
Tuotetyyppi	Iskuruuvinväännin

