

HOLEX**Vaatekaappi, sokkeli ja turvakääntösalpauslukitus, Osastojen lukumäärä: 4****Tilaustiedot**

Tilausnumero	949613 4
GTIN	4067263642664
Tuoteluokka	92S

Kuvaus**Malli:**

Vaatekaappi, osaston leveys 300 mm, kiinnihitsattu hattuhylly. Vaatetanko, jossa 3 liukukoukkaa. Ovi, ilmareiät ja etikettikehys.

Jalusta.

Turvakääntösalpalukitus, lukitus riippulukkolla (ei sisälly toimitukseen).

Tuuletusjärjestelmä: Ilmanvaihtoaukko kaapin pohjan takaosassa hoitaa hyvän tuuletuksen ja kuivattaa osaston. Ilman sisäänpääsy erikoiskaapeissa onnistuu sisennetyn jalustan yläpuolella olevasta aukosta.

Standardi:**DIN 4547****Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Erikoispintakäsittelyt eivät ole mahdollisia.

Huomautus:

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Osaston hyötyleveys	240 mm
kaapin etuosat	teräslevysaranaovi
Korkeus	1950 mm
Jalustan rakenne	Jalusta
Lukon malli	Turvakääntösälpalukko
Erikoispintakäsittely mahdollinen	ei
Osastojen lukumäärä	4
Viisto katto	ei
riippulukolle	kyllä
Syvyys	500 mm
Standardi	DIN 4547
Hyllytasohn syvyys	477 mm
Kiinteiden hyllytasojen lukumäärä	1
Osaston hyötysyvyys	477 mm
Hattuhyllyn hyötykorkeus	328 mm
Leveys	1200 mm
riippulukolle, jonka kaaren Ø enintään	6 mm
Vaatetankojen lukumäärä	1
Kunkin vaateosaston hyötykorkeus	1420 mm
Nimikilpi	ei
Paino	68 kg
Tuuletusraot ovesa	kyllä
Hyllytason leveys	298 mm
Materiaalin paksuus	0,8 mm
Oven avautumiskulma	110 astetta
Värivalikoima	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tuotetyyppi	Vaatekaappi

