

HOLEX**Vaatekaappi, sokkeli ja turvakäätösalpauslukitus, Osastojen lukumäärä: 3****Tilaustiedot**

Tilausnumero	949613 3
GTIN	4067263642657
Tuoteluokka	92S

Kuvaus**Malli:**

Vaatekaappi, osaston leveys 300 mm, kiinnihitsattu hattuhylly. Vaatetanko, jossa 3 liukukoukku. Ovi, ilmareiät ja etikettikehys.

Jalusta.

Turvakäätösälpalukitus, lukitus riippulukkolla (ei sisälly toimitukseen).

Tuuletusjärjestelmä: Ilmanvaihtoaukko kaapin pohjan takaosassa hoitaa hyvän tuuletuksen ja kuivattaa osaston. Ilman sisäänpääsy erikoiskaapeissa onnistuu sisennetyn jalustan yläpuolella olevasta aukosta.

Standardi:

DIN 4547

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Erikoispintakäsittelyt eivät ole mahdollisia.

Huomautus:

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Osaston hyötysyvyys	477 mm
Jalustan rakenne	Jalusta
Nimikilpi	ei
Paino	52 kg
Hyllytason leveys	298 mm
Hattuhyllyn hyötykorkeus	328 mm
Kunkin vaateosaston hyötykorkeus	1420 mm
Hyllytasohn syvyys	477 mm
riippulukolle, jonka kaaren Ø enintään	6 mm
Osaston hyötyleveys	240 mm
Korkeus	1950 mm
Syvyys	500 mm
Viisto katto	ei
Tuuletusraot ovesa	kyllä
Lukon malli	Turvakääntösälpalukko
riippulukolle	kyllä
Standardi	DIN 4547
Erikoispintakäsittely mahdollinen	ei
Vaatetankojen lukumäärä	1
Osastojen lukumäärä	3
kaapin etuosat	teräslevysaranaovi
Leveys	900 mm
Kiinteiden hyllytasojen lukumäärä	1
Materiaalin paksuus	0,8 mm
Oven avautumiskulma	110 astetta
Värivalikoima	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tuotetyyppi	Vaatekaappi

