

HOLEX

Vaatekaappi, viisto katto-osa, jalustallinen ja turvakäätösalpauslukitus, Osastojen lukumäärä: 4



Tilaustiedot

Tilausnumero	949631 4
GTIN	4067263642787
Tuoteluokka	92S

Kuvaus

Malli:

Vaatekaappi, jossa on viisto katto-osa, joka estää tavaroiden jäämisen lojumaan. Osaston leveys 300 mm, kiinnihitsattu hattuhylly. Vaatetanko, jossa 3 liukukoukkaa. Ovi, ilmareiät ja etikettikehys.

Jalusta.

Turvakäätösalpalukitus, lukitus riippulukkolla (ei sisälly toimitukseen).

Standardi:**DIN 4547****Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Erikoispintakäsittelyt eivät ole mahdollisia.

Huomautus:

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Kunkin vaateosaston hyötykorkeus	1420 mm
Hyllytason leveys	298 mm
riippulukolle	kyllä
Syvyys	500 mm
kunkin vinokatto-hattuhyllyn hyötykorkeus	328 mm
Kiinteiden hyllytasojen lukumäärä	1
kaapin etuosat	teräslevysaranaovi
Jalustan rakenne	Jalusta
Lukon malli	Turvakäntösälpalukko
Paino	75 kg
Standardi	DIN 4547
Leveys	1200 mm
Osastojen lukumäärä	4
Erikoispintakäsittely mahdollinen	ei
Viisto katto	kyllä
Hyllytasohn syvyys	477 mm
Osaston hyötysyvyys	477 mm
Tuuletusraot ovesa	kyllä
Osaston hyötyleveys	240 mm
Vaatetankojen lukumäärä	1
Korkeus edessä	1950 mm
Korkeus takana	2180 mm
riippulukolle, jonka kaaren Ø enintään	6 mm
Materiaalin paksuus	0,8 mm
Oven avautumiskulma	110 astetta
Värivalikoima	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tuotetyyppi	Vaatekaappi

