

**HOLEX**

## Vaatekaappi, viisto katto-osa, jalustallinen ja turvakääntösalpauslukitus, Osastojen lukumäärä: 3

### Tilaustiedot

Tilausnumero	949631 3
GTIN	4067263642770
Tuoteluokka	92S

### Kuvaus

**Malli:**

Vaatekaappi, jossa on viisto katto-osa, joka estää tavaroiden jäämisen lojumaan. Osaston leveys 300 mm, kiinnihitsattu hattuhylly. Vaatetanko, jossa 3 liukukoukkaa. Ovi, ilmareiät ja etikettikehys.

Jalusta.

Turvakääntösalpalukitus, lukitus riippulukkolla (ei sisälly toimitukseen).

**Standardi:**

**DIN 4547**

**Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Erikoispintakäsittelyt eivät ole mahdollisia.

**Huomautus:**

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

### Tekninen kuvaus

Tuuletusraot ovesa	kyllä
Lukon malli	Turvakääntösalpalukko
kaapin etuosat	teräslevysaranaovi
Jalustan rakenne	Jalusta
Viisto katto	kyllä
kunkin vinokatto-hattuhyllyn hyötykorkeus	328 mm
Paino	57 kg

Kunkin vaateosaston hyötykorkeus	1420 mm
Hyllytason leveys	298 mm
Osaston hyötysyvyys	477 mm
Kiinteiden hyllytasojen lukumäärä	1
Syvyys	500 mm
Korkeus takana	2180 mm
Standardi	DIN 4547
riippulukolle	kyllä
Hyllytasohn syvyys	477 mm
Erikoispintakäsittely mahdollinen	ei
Korkeus edessä	1950 mm
Osaston hyötyleveys	240 mm
riippulukolle, jonka kaaren Ø enintään	6 mm
Leveys	900 mm
Vaatetankojen lukumäärä	1
Osastojen lukumäärä	3
Materiaalin paksuus	0,8 mm
Oven avautumiskulma	110 astetta
Värivalikoima	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tuotetyyppi	Vaatekaappi