

HOLEX

Vaatekaappi, viisto katto-osa, jalustallinen ja turvakäätösalpauslukitus, Osastojen lukumäärä: 2



Tilaustiedot

Tilausnumero	949631 2
GTIN	4067263642763
Tuoteluokka	92S

Kuvaus

Malli:

Vaatekaappi, jossa on viisto katto-osa, joka estää tavaroiden jäämisen lojumaan. Osaston leveys 300 mm, kiinnihitsattu hattuhylly. Vaatetanko, jossa 3 liukukoukkuja. Ovi, ilmareiät ja etikettikehys.

Jalusta.

Turvakäätösalpalukitus, lukitus riippulukolla (ei sisälly toimitukseen).

Standardi:**DIN 4547****Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Erikoispintakäsittelyt eivät ole mahdollisia.

Huomautus:

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Osaston hyötyleveys	240 mm
Osastojen lukumäärä	2
kunkin vinokatto-hattuhyllyn hyötykorkeus	328 mm
Korkeus edessä	1950 mm
Kunkin vaateosaston hyötykorkeus	1420 mm
Erikoispintakäsittely mahdollinen	ei
riippulukolle	kyllä
Kiinteiden hyllytasojen lukumäärä	1
Hyllytasohn syvyys	477 mm
riippulukolle, jonka kaaren Ø enintään	6 mm
Osaston hyötösyvyys	477 mm
Standardi	DIN 4547
kaapin etuosat	teräslevysaranaovi
Hyllytason leveys	298 mm
Korkeus takana	2180 mm
Jalustan rakenne	Jalusta
Vaate tankojen lukumäärä	1
Tuuletusraot ovesa	kyllä
Lukon malli	Turvakääntösälpalukko
Syvyys	500 mm
Leveys	600 mm
Viisto katto	kyllä
Paino	42 kg
Materiaalin paksuus	0,8 mm
Oven avautumiskulma	110 astetta
Värivalikoima	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tuotetyyppi	Vaatekaappi

